

耐熱温度

200℃

DAI LOVE

食品分野

生理的不活性素材・低発塵仕様で食品の取扱いに適します。

一体成形

防水性が高く液体が浸み込みません。


耐熱手袋

ダイロブ®

H200

シリコーン
H200 56A4
L
DAI LOVE

撥水



POINT 1

耐熱性 シリコーンは200℃の熱を加えても溶けません。

POINT 2

耐寒性 液体窒素 (-196℃) の取扱いが可能です。

POINT 3

生理的不活性

シリコーンは体に作用しないため、哺乳瓶の乳首などに使用されています。

POINT 4

食品衛生法適合

材質や溶出物の分析結果は特に問題なく、食品分野に適することを示します。

POINT 5

低発塵性インナー

手に触れる面は当社独自の特殊加工により発塵しにくい構造になっています。

製品名	ダイロブH200	インナー	断熱布
サイズ	S/L/LL	カラー	ホワイト
全長	S/L:270mm LL:280mm	入数	25双
裏地	化繊	希望小売価格	¥10,500/双

安心・安全の日本製

Made in JAPAN

ダイロブ耐熱手袋

シリコン製

食品衛生法適合

シリコンは200℃の熱を加えても溶ける心配がありません。

DAILOVE
ダイヤゴム株式会社



ダイロブ® H200

発塵抑制素材使用

サイズ	S L LL
全長	S/L:270mm LL:280mm
表面	シリコン
裏地	化繊
インナー	断熱布
厚み	2.95mm(裏地含)
カラー	白
希望小売価格 ¥10,500/双	



ダイロブ® H200-40

長さ40cm

サイズ	L LL
全長	400mm
表面	シリコン
裏地	化繊
インナー	断熱布
厚み	2.95mm(裏地含)
カラー	白
希望小売価格 ¥19,000/双	



ダイロブ® H200-55

長さ55cm

サイズ	L
全長	550mm 袖口外径150mm
表面	シリコン
裏地	化繊
インナー	断熱布
厚み	2.95mm(裏地含)
カラー	白
希望小売価格 ¥27,300/双	

注意

※熱が伝わりにくい構造となっていますが、温度によって熱を感じる時間が異なります。以下ご参照下さい。

【重さ1.0kgの鉄塊を加熱しH200を着用して強く握った場合】(当社調べ)

○100℃の場合、約140秒 ○150℃の場合、約20秒 ○200℃の場合、約15秒 但し体感温度には個人差があるため、これはあくまでも目安であり「保証値」ではありません。

※溶接・消防などの荒い作業には適していません。


オートクレーブでの高温作業



液体窒素に耐える (-196℃)



構造図



シリコンをアウター手袋に使用し、インナー手袋は断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造です。



ダイロブ® H201

機械的強度に優れた裏地付タイプ

サイズ	L
全長	330mm
表面	シリコン
裏地	化繊
厚み	1.15mm(裏地含)
カラー	半透明
希望小売価格 ¥7,900/双	



ダイロブ® H202

衛生的な薄手タイプ

サイズ	S M L
全長	300mm
表面	シリコン
裏地	なし
厚み	0.35mm
カラー	透明
希望小売価格 ¥3,400/双	



ダイロブ® H203

裏地なし厚手タイプ

サイズ	S M L LL
全長	300mm
表面	シリコン
裏地	なし
厚み	0.75mm
カラー	半透明
希望小売価格 ¥7,900/双	



ダイロブ® H203-60

全長60cmで腕まで守る厚手タイプ

サイズ	M L
全長	600mm 袖口外径150mm
表面	シリコン
裏地	なし
厚み	0.75mm
カラー	半透明
希望小売価格 ¥20,000/双	

注意

※この手袋だけでは断熱は出来ません。

別途断熱効果のあるインナー手袋をご用意下さい。

※熱いと感じたらご使用を中止して下さい。

※溶接・消防などの荒い作業には適していません。



表面の樹脂は200℃まで耐えますが、耐熱仕様ではありません。ご使用の際は軍手などのインナー手袋で熱対策を施して下さい。

分析試験

検体(手袋)から様々な物質が検出されるかを調べる試験です。材質や溶出物の分析結果は特に問題なく、食品分野に適合していることを意味しています。但し食品分野向けに造られたものではありません。

評価

規格値内	規格値外
適	不適

【材質試験について】

※規格準用品は規格値内=限度内、規格値外=限度外と示します。

※シリコン単一構造ではないもの(H200,H201)は規格準用品です。

試験項目		H200	H201	H202	H203
材質試験	カドミウム	限度内	限度内	適	適
	鉛	限度内	限度内	適	適
溶出試験	フェノール	適	適	適	適
	ホルムアルデヒド	適	適	適	適
	亜鉛	適	適	適	適
	重金属	適	適	適	適
	蒸気残留物(水)	適(5µg/ml以下)	適(5µg/ml以下)	適(5µg/ml以下)	適(5µg/ml以下)

注1. 食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の第3のDの3ゴム製の器具又は容器包装(平成24年厚生労働省告示第595号による一部改正)。

注2.H200 試験層: アウター手袋全層 H201 試験層: 全層 注3. アルカリ融解法

【試験日】H200: 2016年7月27日 H201・H202・H203: 2016年10月28日

【試験依頼先】

(財)日本食品分析センター

製造元

ダイヤゴム株式会社

DAILOVE <http://www.dailove.com/>

〒379-2111 群馬県前橋市飯土井町1244
ibd.info@dailove.co.jp

027-268-0491

販売店