

簡単・お手軽

パツとはめて、 サツと捨てる。



1 ニトリルディスポの新提案!
1双2役の耐透過インナー手袋!

2 ダイローブ手袋と重ねて使って、
簡単・お手軽 透過対策!

3 油作業にそのまま使っても
大丈夫!


ダイローブ5000
PN0010と
セットで使用の場合



耐透過性試験結果		ダイローブ5000 単体使用の場合	破過時間[分]
試験薬品	破過時間[分]		
アセトン	<5		10
アセトニトリル	<5		10
二硫化炭素	—		—
ジクロロメタン	<5		<5
ジエチルアミン	10		45
酢酸エチル	<10		20
n-ヘキサン	60		>480
メタノール	<5		30
トルエン	<10		30

アウター 5000 + インナー PN0010

[注1] 破過時間とは透過速度がJIST8116の規定値(0.1μg/cm²/min)に達するまでの時間です。
[注2] 透過試験回数: N=3で実施
[注3] 試験方法: JIS T 8030
当社調べ



耐透過インナー手袋 PN0010

全長	膜厚	材質/裏地有無	カラー	サイズ	品番	梱包入数
245mm	0.13mm	ニトリル/無し	ブラック	S	DLN1004107P	10箱 (100枚×10箱)
				M	DLN1004108P	
				L	DLN1004109P	
				LL	DLN1004110P	

用途

業界

- 自動車
- オートバイ
- 鉄道車両
- 航空機
- 船舶
- ゴム
- プラスチック
- 電子
- 精密機械
- 印刷 パルプ・紙
- 石油

など

作業

- 塗装作業
- シンナー洗浄
- 塗装道具洗浄
- 塗料剥離
- 脱脂作業


耐油性

分類	溶剤名	CAS NO.	PN0010
洗浄油	石油エーテル	—	■
	石油ベンジン	8030-30-6	
	ミネラルスピリット	—	
揮発油	テレピン油	8006-64-2	
	ガソリン	8006-61-9	
燃料油	軽油	68476-31-3	
	灯油	8008-20-6	
マシンオイル	スピンドル油(粘度ISO VG10・VG22)	—	
	コンプレッサーオイル(粘度ISO VG68)	—	
	マシンオイル(粘度ISO VG46)	—	
	タービンオイル(粘度ISO VG32)	—	
その他潤滑油	モーターオイル	—	
	切削油	—	

測定条件: 弊社試験法(膨潤)による

引張強度

引張強度に優れたニトリル素材



透過インナー手袋PN0010 試験結果

下表はJIS T 8116(化学防護手袋)で指定されている耐透過性試験(JIS T 8030)に基づいて行った耐透過性試験結果です。

クラス	6	5	4	3	2	1
平均標準破過点検出時間(分)	>480	>240	>120	>60	>30	>10

試薬名	CAS NO.	耐透過インナー PN0010													
		有機溶剤手袋								静電気対策手袋					
		YN5011と重ねて使用		ダイロープ20と重ねて使用		ダイロープ5000シリーズと重ねて使用		ダイロープ550と重ねて使用		ダイロープH40と重ねて使用		ダイロープ300シリーズと重ねて使用		ダイロープ3000シリーズと重ねて使用	
クラス	破過時間[分]	クラス	破過時間[分]	クラス	破過時間[分]	クラス	破過時間[分]	クラス	破過時間[分]	クラス	破過時間[分]	クラス	破過時間[分]	クラス	破過時間[分]
		N/A	5	N/A	5	N/A	10	N/A	5	N/A	5	N/A	5	N/A	5
		N/A	10	N/A	5	N/A	10	1	20	N/A	5	N/A	10	N/A	5
		-	-	N/A	<5	N/A	<5	N/A	<5	N/A	<5	N/A	<5	N/A	<5
		1	30	N/A	10	2	45	N/A	10	N/A	10	N/A	10	1	30
		6	>480	N/A	5	1	20	N/A	10	N/A	5	N/A	10	N/A	10
		6	>480	6	>480	6	>480	2	60	6	>480	3	90	6	>480
		-	-	N/A	10	1	30	1	20	N/A	10	1	20	1	20
		1	30	1	20	1	30	N/A	10	1	20	N/A	10	1	30
		6	>480	5	420	6	>480	4	180	4	240	4	210	4	240
		N/A	5	N/A	5	N/A	10	N/A	5	N/A	5	N/A	5	N/A	10
		-	-	2	45	3	90	-	-	-	1	20	2	60	
		3	120	1	30	3	120	N/A	10	1	30	N/A	10	3	90
		N/A	10	N/A	5	N/A	10	N/A	10	N/A	5	N/A	5	N/A	5
		-	-	4	150	6	>480	2	60	2	60	1	30	5	360
		1	20	N/A	10	1	30	1	20	N/A	10	N/A	10	1	30
		-	-	3	90	4	240	1	30	3	90	-	-	5	300

当社調べ

販売元

DAILOVE® <http://www.dailove.com>
ダイヤゴム株式会社

027-268-0491

〒379-2111 群馬県前橋市飯土井町1244 ibd.info@dailove.co.jp

販売店